




Cernedor pequeño
Azurit
MPAU

Separación eficiente y alto rendimiento para productos finales limpios

El cernedor pequeño Azurit se utiliza para tamizar productos granulados y pulverulentos.

Óptima relación espacio-rendimiento

La gran capacidad de rendimiento de la máquina combinada con la separación de alta precisión en muy poco espacio, aseguran una excelente relación espacio-rendimiento.

Cernido eficiente y flexible


Gracias a los diversos bastidores de tamiz, el diagrama de flujo se puede adaptar a los requisitos específicos cuando se tamizan y calibran productos diferentes.

Mínimo esfuerzo de limpieza

Todas las piezas que entran en contacto con los productos son fácilmente accesibles y, por tanto, también fáciles de limpiar. Las amplias puertas frontales permiten una instalación y un cambio rápidos y sencillos de los bastidores de tamiz.

Funcionamiento fiable

El cernedor pequeño está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan un largo ciclo de producción. La robusta construcción permite su funcionamiento con unos mínimos requisitos de mantenimiento.



Ventajas

- Óptima relación espacio-rendimiento
- Cernido eficiente y flexible
- Mínimo esfuerzo de limpieza
- Funcionamiento fiable

Tamices Nova para una separación excelente

Características de los tamices Nova

- Alto rendimiento de cernido con la tecnología probada Nova
- Equipados con tela de tamiz NovaPrime
- Marcos de tamiz recubiertos con resina sintética para un producto final puro
- Marcos de tamiz de inserción metálica resistente al desgaste




Pila de tamices con marcos Nova HC (alta capacidad)

- Aumento de la capacidad de hasta un 40 % para aplicaciones de cribado de control
- Diseñado con salidas de material de desecho más anchas para aumentar el rendimiento

Cernedor				Motor	Peso (neto)	Capacidad harina de trigo*	Capacidad harina de trigo*
						Nova Standard marco de tamiz	Nova HC marcos de tamiz **
Número de pilas de tamices	Número de tamices por pila	Número de fracciones por pila	Area de cernido en m²	kW	kg	t/h	t/h
2	10-12	2-5	8.1-9.7	2.2	1480	17	22-28
1	10-12	2-5	4.8	1.5	685	8	10

*Capacidad de cernido de control de harina de trigo, @ 250 micras

**Nova HC (High Capacity) es ideal para aplicaciones con harina de trigo con una tela de tamiz de 250 µm o superior y buena fluidez





Bühler AG

Milling Solutions
CH-9240 Uzwil
Suiza

buhlergroup.com
milling@buhlergroup.com

BUZ MS MPAU Azurit Brochure update es 0726